



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------



Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Grundlegend
Cord length	8,53 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	200 V 208 V 230 V
Höhe	8,9 cm
Breite	43,7 cm
Hauptausgangsspannung	230 V
Tiefe	8,9 cm
Produktgewicht	4,1 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Aufbau
Rack units	2U
Montageposition	Horizontal
Eingangsstromgrenzen	32 A
Tragfähigkeit	7360 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig
Outlet type and quantity	4 IEC 60309

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]VDE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,2 cm
VPE 1 Breite	52,1 cm
VPE 1 Länge	52,1 cm
VPE 1 Gewicht	4,99 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------