



## Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

## Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Gemessen
Cord length	3,05 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Kabelhalterung(En) Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Werkzeugloser Montage-Bausatz

## Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	200 V 208 V 230 V
Höhe	124,5 cm
Breite	5,6 cm
Hauptausgangsspannung	230 V
Tiefe	4,4 cm
Produktgewicht	3,07 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Montagemodus	Aufbau
Rack units	0U
Montageposition	Vertikal
Zulässige Spannung	200...250 V
Max. Netzstrom	10 A
Tragfähigkeit	2300 VA
Netzwerkfrequenz	47 - 63 Hz
Outlet type and quantity	16 IEC 60320 C13

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	213,4 cm
VPE 1 Breite	32,3 cm
VPE 1 Länge	38,7 cm
VPE 1 Gewicht	3,98 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Bleifrei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------