



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Geschaltet
Cord length	3,05 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Kabelhalterung(En) Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Werkzeugloser Montage-Bausatz Benutzerhandbuch

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	200 V 208 V 230 V
Höhe	124,5 cm
Breite	5,6 cm
Hauptausgangsspannung	230 V
Tiefe	4,4 cm
Produktgewicht	4,32 kg
Montageort	Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Montagemodus	Aufbau
Rack units	0U
Montageposition	Vertikal
Zulässige Spannung	200...240 V
Max. Netzstrom	10 A
Eingangsstromgrenzen	10 A
Tragfähigkeit	2300 VA
Netzwerkfrequenz	47 - 63 Hz
Outlet type and quantity	16 IEC 60320 C13

Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]VDE
Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	213,4 cm
VPE 1 Breite	12,7 cm
VPE 1 Länge	15,2 cm
VPE 1 Gewicht	5,23 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Bleifrei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------