



Übersicht

Ausführung	Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Netzanschlusskabel
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Kabellänge	1,22 m
Anzahl der Kabel	6
Geliefertes Zubehör	3 Flachbandkabel, Stecker links abgewinkelt 3 Flachbandkabel, Stecker rechts abgewinkelt

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	24 cm
Breite	7 cm
Tiefe	4,5 cm
Produktgewicht	1,01 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Eingang

Max. Netzstrom	10 A
Eingangsstromgrenzen	10 A

Ausgang

Max. Stromaufnahme	10 A
Anzahl der Steckdosen	1 IEC 60320 C13
Länge des Stromkabels	1,22 m

Konformität

Produktzertifizierungen	CCC[RETURN]PSE[RETURN]VDE
-------------------------	---------------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20...80 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	20...80 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	24 cm
VPE 1 Breite	4,5 cm
VPE 1 Länge	7 cm
VPE 1 Gewicht	1,01 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------