



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------



Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Typ der Stromverteilungseinheit	Grundlegend
Cord length	2,50 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch Rack-Montage-Halterungen

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	120 V 208 V 230 V
Höhe	4,4 cm
Breite	44,7 cm
Hauptausgangsspannung	120 V 208 V 230 V
Tiefe	5,7 cm
Produktgewicht	0,98 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C20
Montagemodus	Aufbau
Rack units	1U
Montageposition	Horizontal
Zulässige Spannung	90...250 V
Max. Netzstrom	16 A
Eingangsstromgrenzen	16 A
Tragfähigkeit	3680 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19

Montage

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet[RETURN]CE[RETURN]UL-gelistet[RETURN]VDE[RETURN]Victoria
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,5 cm
VPE 1 Breite	48,3 cm
VPE 1 Länge	15,2 cm
VPE 1 Gewicht	2,355 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------