



### Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------



### Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Grundlegend
Cord length	1,98 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Werkzeugloser Montage-Bausatz

### Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Höhe	61 cm
Breite	4,4 cm
Hauptausgangsspannung	208 V 230 V
Tiefe	4,4 cm
Produktgewicht	2 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C14
Montagemodus	Aufbau
Rack units	0U
Montageposition	Vertikal
Zulässige Spannung	100...240 V
Eingangsstromgrenzen	10 A
Tragfähigkeit	2300 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	15 IEC 60320 C13

## Montage

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]Queensland, Australien[RETURN]UL-gelistet[RETURN]VDE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	64,8 cm
VPE 1 Breite	17,8 cm
VPE 1 Länge	15,2 cm
VPE 1 Gewicht	2,724 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------