



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Ersatz-Batteriekassette
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Gehäusevariante	19-Zoll-Batteriefach
Batteriespannung	192 V
Anzahl der Ersatzbatterien	1

Abmessungen

Höhe	30,5 cm
Breite	30,5 cm
Tiefe	45,7 cm
Produktgewicht	40,91 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Ausgang

Batteriekapazität	5000 mA.h
-------------------	-----------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	45,72 cm
VPE 1 Breite	30,48 cm
VPE 1 Länge	30,48 cm
VPE 1 Gewicht	45,45 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	1 Jahr (nur Teile)
----------	--------------------