



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Ersatz-Batterie Kassette
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung

Batterien und Überbrückungszeit

Akkuplatzierung	Interne Batterie
Anzahl der Akkublöcke pro Reihe	2
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Gehäusevariante	Eigenständiger Batteriespeicher
Batteriespannung	24 V
Anzahl der Ersatzbatterien	1

Abmessungen

Höhe	10,7 cm
Breite	10,7 cm
Tiefe	14,4 cm
Produktgewicht	3,3 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Ausgang

Batteriekapazität	4,5 AH
-------------------	--------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	22,9 cm
VPE 1 Breite	22,9 cm
VPE 1 Länge	22,9 cm
VPE 1 Gewicht	3,75 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	--------------------------------------