



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Ersatz-Batterie Kassette
Hauptausgangsspannung	24 V DC
Anzahl der Rack-Einheiten	0U
Batterietyp	VRLA

Batterien und Überbrückungszeit

Akkuplatzierung	Interne Batterie
Anzahl der Akkublöcke pro Reihe	2
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Batteriespannung	24 V
Anzahl der Ersatzbatterien	1

Abmessungen

Höhe	106 mm
Breite	130 mm
Tiefe	151 mm
Produktgewicht	6,1 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
USB-kompatibel	No

Ausgang

Batteriekapazität	10 AH
-------------------	-------

Konformität

Produktzertifizierungen	CB
-------------------------	----

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Aufbewahrungshöhe	0...3000 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	10...95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,3 cm
VPE 1 Breite	18,7 cm
VPE 1 Länge	20,8 cm
VPE 1 Gewicht	6,6 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	49,7 cm
VPE 2 Breite	60 cm
VPE 2 Länge	80 cm
VPE 2 Gewicht	127,3 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Years
----------	---------