



## Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

## Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Rack enclosure                                                                                                    |
| Anzahl der Rack-Einheiten    | 48U                                                                                                               |
| Geliefertes Zubehör          | Anreihvorrichtung<br>Schlüssel<br>Ausgleichsfüße<br>Befestigungsmaterial<br>Vorinstallierte Rollen<br>Seitenteile |

## Abmessungen

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                     | 225,8 cm                                                                                                                                                   |
| Breite                   | 75 cm                                                                                                                                                      |
| Tiefe                    | 120 cm                                                                                                                                                     |
| Produktgewicht           | 185,45 kg                                                                                                                                                  |
| Farbe                    | Schwarz                                                                                                                                                    |
| Montagepräferenz         | No preference                                                                                                                                              |
| Montagemodus             | Nicht Rack-montierbar                                                                                                                                      |
| Max. Montagetiefe        | 104,8 cm                                                                                                                                                   |
| Min. Montagetiefe        | 26,19 cm                                                                                                                                                   |
| Rack-Breite              | 19"                                                                                                                                                        |
| Beschriftung             | 14 Messgerät EIA-Montageschiene<br>16 Messgerät Vordertür<br>16 Messgerät Pfosten<br>16 Messgerät Rücktür<br>18 Messgerät Dach<br>18 Messgerät Seitenteile |
| Zulässige Dauerbelastung | 1020,58 Kg dynamisch<br>1700,97 kg statisch                                                                                                                |

## Konformität

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normen | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 240 cm    |
| VPE 1 Breite  | 85,1 cm   |
| VPE 1 Länge   | 133,4 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 201,82 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                        |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                            |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                     |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                           |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                          |
| Take-back                           | Take-back program available                                                                  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Garantie | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
|----------|----------------------------------|