



## Hauptmerkmale

Baureihe	Lineryg
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendengröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Spender
Menge pro Satz	5 Sätze von 100
Kabel-Querschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>

## Zusatzmerkmale

Kabelendentyp	Einzelader
Zusätzliche Informationen	Without marker tag holder
Farbe	Grau
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	1
AWG-Messgerät	AWG 14
Frontringabmessungen	Ø 4,7 mm
Rohrdurchmesser	2,5 mm
Länge	14 mm
Rohrlänge	8 mm
Produktgewicht	0,16 kg

## Montage

Produktzertifizierungen	UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,200 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	500
VPE 2 Höhe	13,000 cm
VPE 2 Breite	7,000 cm
VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	129,000 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	20000
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	40,000 cm

VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,001 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------