



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 MIN
Kurzbezeichnung des Geräts	MINs
Produkt- oder Komponententyp	Lautloser elektronischer Timer
Produktkompatibilität	Mechanisch kompatibel mit elektrischen Comb Stromschienen
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe 2300 W 230 V AC Glühlampe 2300 W Leuchtstofflampe 9 x elektronisch 7 W Leuchtstoffröhreherkömmlich 2300 VA Leuchtstoffröhreelektronisch 300 VA Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhreherkömmlich 2300 VA Seriell-korrigierte Leuchtstofflampeherkömmlich 2300 VA Leuchtstofflampe 7 x elektronisch 11 W Leuchtstofflampe 7 x elektronisch 15 W Leuchtstofflampe 7 x elektronisch 20 W Leuchtstofflampe 7 x elektronisch 23 W Fluokompakt-Lampeherkömmlich 1.500 VA Parallel-korrigierte Leuchtstofflampeherkömmlich 400 VA
Leistungsaufnahme in VA	6 VA
Maximaler Schaltstrom	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Zeitverzögerung	Einstellbar von 0,5 - 20 Minuten
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen - <= 6 mm ²
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Breite	18 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	75 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Schutzart (IP)	IP20 B

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	93,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	130
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	12,636 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------