



### Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS
Geräteanwendung	Elektronische Anwendung
Produkt- oder Komponententyp	IR-Fernbedienung

### Zusatzmerkmale

Batteriespannung	CR2032 Batterie 3 V DC
Produktkompatibilität	Präsenzmelder ARGUS PIR
Höhe	100 mm
Breite	55 mm
Tiefe	7,4 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
---------------------------------	-----------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,6 cm
VPE 1 Breite	6,6 cm
VPE 1 Länge	11,0 cm
VPE 1 Gewicht	106,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,688 kg
VPE 3 Höhe	80 cm

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------