



Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS-Standard-Bewegungsmelder
Baureihe	ARGUS
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungsmelder
Lasttyp	LED-Beleuchtung: : 100 W Kompakt-Leuchtstofflampe: : 100 W Motor: : 100 W Relais: : 5 A - 250 V Glühlampen: : 1.000 W - 230 V Halogenlampe: : 900 W - 230 V Halogenlampe mit elektronischem Standard-Trafo: 250 VA Halogenlampe mit ferromagnetischem Standard-Trafo: 500 VA Leuchtstoffröhre: 200 VA Kapazitiv: , 21 µF Kapazitiv: , 14 µF
Farbton	Weiß

Zusatzmerkmale

Ausgangsspannung	220 - 250 V
Steuerungstyp	Bewegungsmelder
Funktion verfügbar	Schalten, Umschalten, Dimmen
Einstellung der Lichtstärke	5...1000 lux
Erfassungsbereich	Radius: 3500 mm
Gehäusevariante	Decke Einbau
Montagehöhe	2,5 m

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	12,6 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
VPE 1 Gewicht	265,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	13,56 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------