



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Kompatible Produktfamilie	Wiser Wiser ZB/IP gateway Wiser Gateway
Baureihe	Wiser
Produktname	Wiser window/door sensor
Produkt oder Komponententyp	Window/door contact
Farbton	Weiß
Versorgung	Batterie / CR2450

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäudeautomatisierungssystem
Betriebsbemessungsspannung Ue	3 V
Batterielebensdauer	5 Jahre
Kommunikationsprotokoll	Zigbee bei 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4
Geräteaufbau	Sensor 50 mm 33 mm 16,3 mm Magnet 50 mm 9 mm 9 mm
Signal Gerät ist aktiv	48/day
Magnetspalt	< 18 mm on wood and plastic surface < 10 mm on metallic surface
Normen	IEC 60669-2-5 EN 60669-2-5
Produktzertifizierungen	CE Zigbee 3.0

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Relative Feuchtigkeit	10...95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Aufstellungshöhe	<= 2000 m

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	87,0 g
Höhe VPE1	5,0 cm
Breite VPE1	7,8 cm
Länge VPE1	7,8 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	35
Gewicht VPE2	3,36 kg
Höhe VPE2	15,0 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm
Verpackungstyp VPE3	P06
Inhaltsmenge VPE3	560

Gewicht VPE3	62,26 kg
Höhe VPE3	75,0 cm
Breite VPE3	60,0 cm
Länge VPE3	80,0 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------