



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Kompatible Produktfamilie	Wiser Wiser ZB/IP gateway Wiser Gateway
Baureihe	Wiser
Produktname	Wiser water leakage sensor
Produkt oder Komponententyp	Water leakage sensor
Sensortyp	Strömungssensor

Zusatzmerkmale

Farbton	Weiß
Betriebsbemessungsspannung Ue	3 V
Versorgung	Batterie 2 1,5 V / LR03 AAA
Batterielebensdauer	5 Jahre
Tonsignalisierung	Alarm: siren 70 dB
Kommunikationsprotokoll	Zigbee bei 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4
Tiefe	18,96 mm
Höhe	70,8 mm
Breite	68,68 mm
Normen	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Produktzertifizierungen	CE Zigbee 3.0

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Relative Feuchtigkeit	10...95 %
Schutzart (IP)	IP44

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	106,0 g
Höhe VPE1	5,0 cm
Breite VPE1	7,5 cm
Länge VPE1	8,0 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	35
Gewicht VPE2	4,124 kg
Höhe VPE2	15,0 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm
Verpackungstyp VPE3	P06
Inhaltsmenge VPE3	560
Gewicht VPE3	65,06 kg

Höhe VPE3	75,0 cm
Breite VPE3	60,0 cm
Länge VPE3	80,0 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------