



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 STD
Produkt- oder Komponententyp	Ferngesteuerter Dimmer
Kurzbezeichnung des Geräts	STD
Funktion verfügbar	Treppenhausfunktion Szenen-Funktion Automatic load type detection Dimminggeschwindigkeit, konfigurierbar

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	Halogenlampe: <= 400 W Glühlampe: <= 400 W Fluokompakt-Lampe, dimmbar: <= 80 W LED-Lampe, dimmbar: <= 60 W Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: <= 300 W Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator: <= 400 W
Betätigungsart	Lokale Kontrolle: Drucktaster Fernmeldekontakt: Drucktaster
Leistungsaufnahme in VA	0,8 VA
Thermische Verluste	3 W
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC -15 - +10 % bei 50 Hz
Eingangsspannung	8-230 V AC/DC
Schutzart	Elektronischer Überlastschutz Elektronischer Übertemperaturschutz
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Angeschlossene Hilfsgeräte	Maximal 10 Hilfsdrucktaster ohne Leuchtanzeige, Entfernung: < 100 m
Schaltanwendung	Zentral off/on
Alarmfunktion	Schlummertaste Aufwachtaste
Dimmertyp	Dimmer with memory
Höhe	85 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	70 g

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...70 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,3 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	3,3 cm
VPE 1 Gewicht	126,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	86
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	11,372 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------