



Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Baureihe | Wiser |
| Produkt- oder Komponententyp | Smart Plug |
| Kompatibilität des Konzentrators | Wiser hub Generation 2 |
| Name der mobilen App | Wiser Home |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E |
| Ausgangsstandard | Schuko |
| Farbton | Weiß (RAL 9003) |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------------|--|
| Funktion verfügbar | Funksprechverstärker Mobiles Steckdosenrelais |
| Kommunikationsnetztyp | Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |
| Montageort | Innenraum |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230 V AC bei 50 Hz (Toleranz: +/-10 %) |
| Bemessungsstrom | 13 A |
| [Sn] Nennschaltabstand | 0...100 m unter freiem Himmel |
| Max. Funkleistung | 8 dBm (6,3 mW) |
| Max. Leistungsaufnahme in W | 3 kW |
| Stoßspannungsfestigkeit | 2,5 kV |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -10...40 °C |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Software-Version | V2.0 |
| Kontrolltyp | E/A-Taster für Relais ein/aus Durch mobile Anwendung Fernsteuerung |
| Lokale Signalisierung | LED (rot, violett und blau) |
| Software-Name | Wiser App: Steuerung Wiser App: Maßnahme Wiser App: überwachen |
| Material | Thermoplastisch |
| Höhe | 79,6 mm |
| Breite | 67,9 mm |
| Tiefe | 62,8 mm |
| Produktzertifizierungen | CE |

Montage

| | |
|---------------------------------|---|
| Normen | EN 60950-1 EN 62479 EN 300-328 EN 301-489-1 EN 301-489-17 |
| Richtlinien | 2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...40 °C |
| Betriebshöhe | 0 - 2.500 m |
| Schutzart (IP) | IPx0 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 9,5 cm |
| VPE 1 Breite | 8 cm |
| VPE 1 Länge | 8 cm |
| VPE 1 Gewicht | 191 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 36 |
| VPE 2 Höhe | 30 cm |
| VPE 2 Breite | 30 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 7,327 kg |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 288 |
| VPE 3 Höhe | 45 cm |
| VPE 3 Breite | 80 cm |
| VPE 3 Länge | 120 cm |
| VPE 3 Gewicht | 57,798 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sustainable packaging | Yes |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|