



### Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Connected actuator
Typ der Technologie	Elektronisch
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Geräteanwendung	Boden
Name der mobilen App	Wiser Home
Produktspezifische Anwendung	Hydraulische Heizung

### Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC bei 50 Hz
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Material	Thermoplastisch
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Zugehörige Absicherung	6 A 3 A
Software-Klasse	Klasse A
Tiefe	65 mm
Höhe	90 mm
Länge	305 mm
Hauptfarbton	Weiß

### Montage

Schutzart (IP)	IP30
Relative Luftfeuchtigkeit	15...85 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	37,4 cm
VPE 1 Gewicht	877 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	7,457 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	64

VPE 3 Höhe	45 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	71,656 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------