



### Hauptmerkmale

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Baureihe                      | TeSys - Sicherungslasttrennschalter |
| Produkt- oder Komponententyp  | Schmelzsicherung                    |
| Kurzbezeichnung des Geräts    | DF2                                 |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 500 V AC                            |
| Nennstrom [In]                | 40 A 500 V                          |
| Sicherungsgröße               | 14 x 51 mm                          |
| Sicherungstyp                 | NFC                                 |
| Menge pro Satz                | Satz à 10                           |

### Zusatzmerkmale

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Sicherungskurve | GG      |
| Produktgewicht  | 0,02 kg |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 1,5 cm   |
| VPE 1 Breite  | 7,5 cm   |
| VPE 1 Länge   | 10,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 19,0 g   |
| VPE 2 Art     | BB1      |
| VPE 2 Menge   | 10       |
| VPE 2 Höhe    | 1,5 cm   |
| VPE 2 Breite  | 7,5 cm   |
| VPE 2 Länge   | 10,5 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 202,0 g  |
| VPE 3 Art     | S01      |
| VPE 3 Menge   | 140      |
| VPE 3 Höhe    | 15,0 cm  |
| VPE 3 Breite  | 15,0 cm  |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 3 Gewicht | 3,042 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                          |

|          |                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEE     | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei | Ja                                                                                                                                                |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|