



Hauptmerkmale

Baureihe	DF
Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungen
Kurzbezeichnung des Geräts	NH-Sicherung
Geräteanwendung	Schutz
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC
Sicherungsgröße	NH000
Sicherungstyp	DIN

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	25 A
Sicherungskurve	GG
Menge pro Satz	Satz à 10
Produktgewicht	0,16 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,2 cm
VPE 1 Breite	7 cm
VPE 1 Länge	8,7 cm
VPE 1 Gewicht	16 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	6,2 cm
VPE 2 Breite	7 cm
VPE 2 Länge	8,7 cm
VPE 2 Gewicht	396 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	18
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,601 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------