



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Baureihe | TeSys - Sicherungslasttrennschalter |
| Produkt- oder Komponententyp | Schmelzsicherung |
| Kurzbezeichnung des Geräts | DF2 |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 690 V AC |
| Nennstrom [In] | 50 A 690 V |
| Sicherungsgröße | 22 x 58 mm |
| Sicherungstyp | NFC |
| Menge pro Satz | Satz à 10 |

Zusatzmerkmale

| | |
|-----------------|----------|
| Sicherungskurve | GG |
| Produktgewicht | 0,045 kg |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 2,5 cm |
| VPE 1 Breite | 11,4 cm |
| VPE 1 Länge | 12,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 52,0 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 2,5 cm |
| VPE 2 Breite | 11,4 cm |
| VPE 2 Länge | 12,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 527,0 g |
| VPE 3 Art | S01 |
| VPE 3 Menge | 50 |
| VPE 3 Höhe | 15,0 cm |
| VPE 3 Breite | 15,0 cm |
| VPE 3 Länge | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 2,772 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

| | |
|----------|---|
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|