



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Harmony XVB Harmony XVD Harmony XVP
Zubehör / Teilebezeichnung	Glühlampe
Zubehör / Teiletyp	Glühlampe
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Signalsäule und Kompaktsignalstation
[UH,nom] Nennhilfsspannung	230 V
Signaltyp	Stetig leuchtend
Verlustleistung in W	7 W
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Lampenfassung	BA 15d
Produktgewicht	0,09 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,000 cm
VPE 1 Breite	4,800 cm
VPE 1 Länge	6,300 cm
VPE 1 Gewicht	8,700 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	13,000 cm
VPE 2 Breite	4,800 cm
VPE 2 Länge	6,300 cm
VPE 2 Gewicht	87,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,486 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------