



Hauptmerkmale

Baureihe	Lineryg
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendengröße	Lang
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Beutel
Menge pro Satz	Satz à 100
Kabel-Querschnitt	16 mm ²

Zusatzmerkmale

Kabelendentyp	Einzelader
Zusätzliche Informationen	For additional marker tag holder
Farbe	Weiß
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	1
AWG-Messgerät	AWG 6
Frontringabmessungen	Ø 9,6 mm
Rohrdurchmesser	6,2 mm
Länge	28 mm
Rohrlänge	18 mm
CAD-Gesamttiefe	28 mm
Produktgewicht	0,1 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C
---------------------------------	--------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,800 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	4,000 cm
VPE 2 Breite	9,000 cm
VPE 2 Länge	11,000 cm
VPE 2 Gewicht	86,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	6000
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,715 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------