



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendengröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Beutelreihe
Menge pro Satz	10 Satz à 100
Kabel-Querschnitt	1 mm <sup>2</sup>

### Zusatzmerkmale

Kabelendentyp	Einzelader
Zusätzliche Informationen	Without marker tag holder
Farbe	Rot
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	1
AWG-Messgerät	AWG 18
Frontringabmessungen	Ø 3,5 mm
Rohrdurchmesser	1,7 mm
Länge	14 mm
Rohrlänge	8 mm
Produktgewicht	0,1 kg

### Montage

Produktzertifizierungen	UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,100 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	1000
VPE 2 Höhe	3,000 cm
VPE 2 Breite	11,000 cm
VPE 2 Länge	17,000 cm
VPE 2 Gewicht	112,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60000
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	7,072 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------