# Produktdatenblatt Eigenschaften

# **DZ5CE043**

# Aderendhülse DZ5 gem. NF, 4mm2/AWG12, orange, 10 Sätze à 100 Stück



### Hauptmerkmale Baureihe

Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendengröße	Lang
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Beutelreihe
Menge pro Satz	10 Satz à 100
Kabel-Querschnitt	4 mm²

#### Zusatzmerkmale

Kabelendentyp	Einzelader	
Zusätzliche Informationen	Without marker tag holder	
Farbe	Orange	
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff	
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337	
Anzahl der Kabel	1	
AWG-Messgerät	AWG 12	
Frontringabmessungen	Ø 5,4 mm	
Rohrdurchmesser	3,2 mm	
Länge	26 mm	
Rohrlänge	18 mm	
Produktgewicht	0,455 kg	

## Montage

11101111190		_ *
Produktzertifizierungen	UL	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20105 °C	. ;

## Verpackungseinheiten

, ,	
VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,400 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	1000
VPE 2 Höhe	5,500 cm
VPE 2 Breite	12,000 cm
VPE 2 Länge	25,000 cm
VPE 2 Gewicht	411,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	5000
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm

VPE 3 Länge	40,000 cm	
VPE 3 Gewicht	2,257 kg	
Nachhaltigkeit		
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EPEU-RoHS-Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	<sup>™</sup> RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	

## Vertragliche Gewährleistung

WEEE

PVC-frei

Enthält Halogene

Garantie	18 months
----------	-----------

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.