Produktdatenblatt Eigenschaften

DZ5CE062

Aderendhülse DZ5 gem. NF, 6mm2/AWG10, grün, 100 Stück



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendengröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Einzeltasche
Menge pro Satz	Satz à 100
Kabel-Querschnitt	6 mm²

Zusatzmerkmale

Kabelendentyp	Einzelader	
Zusätzliche Informationen	Without marker tag holder	
Farbe	Grün	
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff	
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337	
Anzahl der Kabel	1	
AWG-Messgerät	AWG 10	
Frontringabmessungen	Ø 6,9 mm	
Rohrdurchmesser	3,9 mm	
Länge	20 mm	
Rohrlänge	12 mm	
Produktgewicht	0,045 kg	

Montage

11101111190		_ *
Produktzertifizierungen	UL	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20105 °C	. ;

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,300 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	1,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	16,000 cm
VPE 2 Gewicht	39,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	10000
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,195 kg
Nachhaltigkeit	
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform [™] EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 months	Garantie	
--------------------	----------	--