



### Hauptmerkmale

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baureihe                     | ELSO         |
| Ästhetischer Name            | ELSO Joy     |
| Produkt- oder Komponententyp | Zeitschalter |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus  |
| Hauptfarbton                 | Weiß         |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Typ der Technologie             | Elektronisch                           |
| Funktion verfügbar              | Zufallsgenerator<br>Astro-Programm     |
| Gehäusevariante                 | Oberfläche<br>Einbau                   |
| Befestigungsmodus               | Durch Klemme                           |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230 V                                  |
| Netzwerkfrequenz                | 50/60 Hz                               |
| Kompatibilität der Eingänge     | Drucktasten und elektronischer Einsatz |
| Mindest-Intervalldauer          | 1 min                                  |
| Autonomie                       | 6 h                                    |
| Farbton                         | Weiß                                   |
| Verwendungszweck des Steckers   | Helligkeitssensor                      |
| Material                        | Polykarbonat glänzend                  |

### Montage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend |
| Schutzart (IP)            | IP20     |
| Schutzart (IK)            | IK02     |

### Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 5,3 cm |
| VPE 1 Breite  | 7,5 cm |
| VPE 1 Länge   | 7,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 61,3 g |

### Nachhaltigkeit

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                |  REACH-Deklaration        |
| EU-RoHS-Richtlinie              | Konform mit Ausnahmen                                                                                        |
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                                           |
| RoHS-Richtlinie für China       |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja                       |

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---