



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Geräteanwendung	Raum

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Funktion verfügbar	Mit Bimetall-Sensor Mit thermischer Rückkopplung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V 50 Hz
[In] Bemessungsstrom	10 A
Hysterese	0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Anzahl der Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	26 mm

Montage

Messtemperatur	5...30 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,2 cm
VPE 1 Länge	7,2 cm
VPE 1 Gewicht	72,8 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------