



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Electronic
Produkt- oder Komponententyp	Elektro-Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Steuerungstyp	Touchscreen
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Möglichkeit zum Anschluss eines externen Sensors
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Temperatureinstellungsbereich	5...30 °C
[In] Bemessungsstrom	10 A (ohmsch Last)
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50 Hz 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...70 °C
Lokale Signalisierung	1 Anzeige
Displaytyp	Grafisches Anzeigeendgerät

### Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Schutzart (IP)	IP30

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,9 cm
VPE 1 Breite	11,9 cm
VPE 1 Länge	11,9 cm
VPE 1 Gewicht	158,6 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

---

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---