



### Hauptmerkmale

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Baureihe                     | ELSO                                    |
| Kompatibilität des Bereichs  | ELSO Fashion<br>ELSO Riva<br>ELSO Scala |
| Produkt- oder Komponententyp | Zentralplatte                           |
| Farbton                      | Reinweiß (RAL 9010)                     |
| Menge pro Satz               | Satz à 1                                |

### Zusatzmerkmale

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Produktbestimmung | Touchscreen Thermostat |
| Material          | Thermoplastisch        |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 6,5 cm   |
| VPE 1 Breite  | 7,5 cm   |
| VPE 1 Länge   | 7,5 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 34,0 g   |
| VPE 2 Art     | PAL      |
| VPE 2 Menge   | 2400     |
| VPE 2 Höhe    | 112 cm   |
| VPE 2 Breite  | 80 cm    |
| VPE 2 Länge   | 120 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 107,6 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China       |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  <a href="#">Ja</a>                       |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|