



Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva BOX
Produkttyp	Abzweigdose
Anzahl pro Verpackung	5 Stück

Zusatzmerkmale

Montage	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Durchführungen
Befestigung	Aufsteckbar: Abdeckung
Innenmaße	65 x 65 x 45 mm
Anzahl der Kabeleinführungen	4 Durchmesser: 20 mm
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse PP (Polypropylen): Abdeckung SBS (Styrol-Butadien-Styrol): Durchführungen
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II entspricht IEC 536
Höhe	45 mm
Breite	88 mm
Tiefe	88 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...40 °C
IK-Klasse	IP55 conforming to IEC 60529
IK-Klasse	IK07 conforming to EN 50102
Glühdrahttemperatur	650 °C
Normen	EN 60670 CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,6 cm
VPE 1 Breite	1,7 cm
VPE 1 Länge	5,2 cm
VPE 1 Gewicht	60 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------