



Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva BOX
Produkttyp	Abzweigdose
Farbe	Grau(RAL 7035)
Anzahl pro Verpackung	5 Stück

Zusatzmerkmale

Montage	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Durchführungen
Befestigung	Aufschnappbar:Deckel
Innenmaße	105 x 65 x 55 mm
Anzahl der Kabeleinführungen	8 Durchmesser: 20 mm
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse PP (Polypropylen): Deckel SBS (styrene butadiene styrene): Durchführungen
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II entspricht IEC 536
Höhe	61 mm
Breite	125 mm
Tiefe	83 mm
Produktgewicht	0,092 kg

Montage

Betriebstemperatur	-25...40 °C
IK-Klasse	IP55entsprichtIEC 60529
IK-Klasse	IK07 entspricht EN 50102
Glühdrahttemperatur	650 °C
Normen	EN 60670 CE

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	95 g
Höhe VPE1	6,1 cm
Breite VPE1	12,2 cm
Länge VPE1	7,9 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	5
Gewicht VPE2	480 g
Höhe VPE2	11,5 cm

Breite VPE2	7,5 cm
Länge VPE2	30,5 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------