



Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva BOX
Produkttyp	Abzweigdose
Anzahl pro Verpackung	1 Stück

Zusatzmerkmale

Montage	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Durchführungen
Befestigung	Schraubbefestigung:Abdeckung
Innenmaße	150 x 105 x 80 mm
Anzahl der Kabeleinführungen	10 Durchmesser: 25 mm
Material	PP (Polypropylen): Abdeckung SBS (Styrol-Butadien-Styrol): Durchführungen
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II entspricht IEC 536
Höhe	85 mm
Breite	165 mm
Tiefe	125 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...40 °C
IK-Klasse	IP55 conforming to IEC 60529
IK-Klasse	IK07 conforming to EN 50102
Glühdrahttemperatur	750 °C
Normen	EN 60670 CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,2 cm
VPE 1 Breite	8,3 cm
VPE 1 Länge	12 cm
VPE 1 Gewicht	317 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	40 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	12,225 kg

VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	432
VPE 3 Höhe	133 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	156,7 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------