



### Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva BOX
Produkttyp	Abzweigdose
Anzahl pro Verpackung	1 Stück

### Zusatzmerkmale

Montage	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Durchführungen
Befestigung	Schraubbefestigung:Abdeckung
Innenmaße	175 x 150 x 80 mm
Anzahl der Kabeleinführungen	10 Durchmesser: 25 mm 2 Durchmesser: 32 mm
Material	PP (Polypropylen): Abdeckung SBS (Styrol-Butadien-Styrol): Durchführungen
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II entspricht IEC 536
Höhe	90 mm
Breite	195 mm
Tiefe	165 mm
Produktgewicht	0,4 kg

### Montage

Betriebstemperatur	-25...40 °C
IK-Klasse	IP55 conforming to IEC 60529
IK-Klasse	IK07 conforming to EN 50102
Glühdrahttemperatur	750 °C
Normen	EN 60670 CE

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,0 cm
VPE 1 Breite	16,5 cm
VPE 1 Länge	19,5 cm
VPE 1 Gewicht	416,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	22
VPE 2 Höhe	40,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm

VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,245 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	550
VPE 3 Höhe	217,5 cm
VPE 3 Breite	100,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	242,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------