



Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva FIX
Produkttyp	Installationsbinder
Farbton	Schwarz
Menge pro Satz	100 Stück

Zusatzmerkmale

Min. Anzugsdurchmesser	8 mm
Max. Anzugsdurchmesser	22 mm
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen	Reißfestigkeit: 36 daN Ø 20 mm
Material	PA (Polyamid) 12 Rislán®
Länge	132 mm
Breite	9 mm
Produktgewicht	0,002 kg

Montage

Maximale Feuchtigkeitsaufnahme	0,9 %
Betriebstemperatur	-60...85 °C 100 °C during 1000 hours 120 °C Maximum
Flammenfestigkeit	HB entspricht UL 94
Normen	EN 50146
Umgebungseigenschaften	UV-beständig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,12 cm
VPE 1 Breite	0,9 cm
VPE 1 Länge	13,2 cm
VPE 1 Gewicht	2 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	10,5 cm
VPE 2 Länge	15 cm
VPE 2 Gewicht	213 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	3000
VPE 3 Höhe	35 cm
VPE 3 Breite	34 cm

VPE 3 Länge	42 cm
VPE 3 Gewicht	7,12 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------