



### Hauptmerkmale

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Produktpalette | Mureva FIX          |
| Produkttyp     | Installationsbinder |
| Farbton        | Schwarz             |
| Menge pro Satz | 100 Stück           |

### Zusatzmerkmale

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Min. Anzugsdurchmesser               | 26 mm                          |
| Max. Anzugsdurchmesser               | 62 mm                          |
| Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen | Reißfestigkeit: 45 daN Ø 26 mm |
| Material                             | PA (Polyamid) 12 Rislan®       |
| Länge                                | 273 mm                         |
| Breite                               | 9 mm                           |
| Produktgewicht                       | 0,004 kg                       |

### Montage

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Maximale Feuchtigkeitsaufnahme | 0,9 %                                                     |
| Betriebstemperatur             | -60...85 °C<br>100 °C during 1000 hours<br>120 °C Maximum |
| Flammenfestigkeit              | HB entspricht UL 94                                       |
| Normen                         | EN 50146                                                  |
| Umgebungseigenschaften         | UV-beständig                                              |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 0,2 cm  |
| VPE 1 Breite  | 0,9 cm  |
| VPE 1 Länge   | 27,3 cm |
| VPE 1 Gewicht | 4 g     |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                        |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration                                                            |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                           |

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China       |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration        |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|