



Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva FIX
Produkttyp	Installationsbinder
Farbton	Schwarz
Menge pro Satz	100 Stück

Zusatzmerkmale

Min. Anzugsdurchmesser	55 mm
Max. Anzugsdurchmesser	92 mm
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen	Reißfestigkeit: 45 daN Ø 26 mm
Material	PA (Polyamid) 12 Rislant®
Länge	370 mm
Breite	9 mm
Produktgewicht	0,005 kg

Montage

Maximale Feuchtigkeitsaufnahme	0,9 %
Betriebstemperatur	-60...85 °C 100 °C during 1000 hours 120 °C Maximum
Flammenfestigkeit	HB entspricht UL 94
Normen	EN 50146
Umgebungseigenschaften	UV-beständig

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,2 cm
VPE 1 Breite	0,9 cm
VPE 1 Länge	37 cm
VPE 1 Gewicht	5 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------