



Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produktname	EVlink Parkplatz
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	EVP2
Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Parkplatz EVF2 Ladestation[RETURN]EVlink EVlink Parkplatz EVW2 Ladestation
Beschreibung der Pole	3P + N für Stromkreis 1P + N für Steuerkreis
Montagemodus	Wandmontage Bodenstehend
Angebotstyp	Standard
Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC 50/60 Hz Steuerkreis 380 - 415 V AC 50/60 Hz Stromkreis
Erdungssystem	IT TN TT
Steckdosenummer	2
Steckdosentyp	Rechte Seite: T2 / versilberte Kontakte Linke Seite: T2 / versilberte Kontakte
Max. Versorgungsstrom	32 A für T2
Max. Leistung	22 kW für T2
Authentifizierungssystem	Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443 Plakette RFID entspricht ISO/IEC 15693

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	2 rot Drucktaste, Funktion: AUS 2 grün Leuchtdrucktaster, Funktion: Start/Stop-Taste und Steckerriegelungstaste
Lokale Signalisierung	Lädt: 2 LED (grün) (Blitzlicht) auf Seite Verfügbar: 2 LED (grün) auf vorne Reserviert: 2 LED (orange) auf vorne Nicht betriebsbereit: 2 LED (rot) auf vorne
Webserver	Embedded
Ethernet-Service	Konfiguration via Webserver
Höhe	625 mm
Breite	400 mm
Tiefe	206 mm
Produktgewicht	20 kg
Farbe	Grau (RAL 7016)

Montage

Schutzart (IP)	IP54 Leerlauf entspricht IEC 61851-1 IP54 bei Last entspricht IEC 61851-1
Schutzart (IK)	IK10 Ladestation entspricht IEC 61851-22 IK10 Steckdose entspricht IEC 61851-22
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C entspricht IEC 61851-22
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m entspricht IEC 61851-22
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	25,0 cm
VPE 1 Breite	50,0 cm
VPE 1 Länge	70,0 cm
VPE 1 Gewicht	19,15 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	50,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	47,5 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------