



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AP
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenschutzabdeckung
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS GS2J[RETURN]TeSys TeSys GS GS2K[RETURN]TeSys TeSys GS GS2L[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB100[RETURN]FuPact FuPacT GS GSC125[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD125[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD160[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB160
Normen	IEC
Beschreibung der Pole	4P
Switch rated current	100 A 125 A 160 A

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,18 kg
----------------	---------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,5 cm
VPE 1 Breite	4,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	94,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	33
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,595 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
