



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AH
Produkt oder Komponententyp	Drehantrieb
Kompatible Produktfamilie	TeSys GS GS2S TeSys GS GS2T FuPact GS GSB630 FuPact GS GSD630 FuPact GS GSB800 FuPact GS GSD800
Typ des Steuergriffs	Außen, Frontseite
Grifffarbe	Rot
Farbe der Grifffrontplatte	Gelb

Zusatzmerkmale

Handle positions	O-I
Verriegelung des Drehgriffs	Mit
Switch rated current	630 A 800 A
Normen	IEC
Produktgewicht	0,28 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	274 g
Höhe VPE1	6 cm
Breite VPE1	11 cm
Länge VPE1	29 cm
Verpackungstyp VPE2	S01
Inhaltsmenge VPE2	5
Gewicht VPE2	1,595 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	15 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------