



### Hauptmerkmale

Baureihe	Lineryg
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV1G
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenleiste
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

### Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	63 A
Montageort	Oben
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60947-1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 1 starr AWG 4 Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5...25 mm <sup>2</sup> starr Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5...4 mm <sup>2</sup> flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5...6 mm <sup>2</sup> starr Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5...4 mm <sup>2</sup> flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 flexibel AWG 4
Anzugsmoment	1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten 2,2 Nm - auf Stecker
Produktgewicht	0,04 kg

### Montage

Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UKCA
-------------------------	----------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4 cm
VPE 1 Breite	5 cm
VPE 1 Länge	5,5 cm
VPE 1 Gewicht	48 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	70
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,678 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	1120
VPE 3 Höhe	77 cm
VPE 3 Breite	80 cm

VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	68,18 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------