



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2AF
Produkt- oder Komponententyp	Verbindungsblock
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV2 TeSys Deca

### Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Adapterplatte LC1D09 - D38
Beschreibung der Pole	3P
Menge pro Satz	Satz à 10
Produktgewicht	0,016 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	4,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	18,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	10,0 cm
VPE 2 Länge	15,4 cm
VPE 2 Gewicht	224,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	140
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	3,645 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

---

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---