Produktdatenblatt Eigenschaften

GV2E02

Tastenmembran, IP55, Betriebstemp. < 5°C, TeSys GV2E, Verp.einheit: 10 Stck.

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Dichtungs-Bausatz
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2E
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	LE1GVMEK	
Montagehalterung	Blende Gehäuse	
Menge pro Satz	Satz à 10	
Produktgewicht	0,012 kg	

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2040 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	1,5 cm	
VPE 1 Breite	9 cm	
VPE 1 Länge	9 cm	
VPE 1 Gewicht	22 g	

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months