

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2G
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Kompatible Produktfamilie	TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Anzahl von Abgängen	4
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	63 A
Anschlussraster	45 mm




Zusatzmerkmale

Montageort	An Klemme
Nennisolationsspannung Ui	690 V
Länge	179 mm
Produktgewicht	0,077 kg

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	78 g
Höhe VPE1	1 cm
Breite VPE1	3,5 cm
Länge VPE1	18 cm
Verpackungstyp VPE2	S01
Inhaltmenge VPE2	60
Gewicht VPE2	4,885 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	15 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
