



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	GV2 LE
Produkt- oder Komponententyp	Not-Aus-Pilztaster
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2K
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör

### Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	LE1GVMEK GV2MP GV2MC
Operatortyp	Verriegelung Schlüsselfreigabe 455
Durchmesser	40 mm
Geliefertes Zubehör	1 Kapselungs-Kit IP 55
Höhe	48 mm
Breite	73 mm
Produktgewicht	0,16 kg
Farbe	Rot

### Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	9,0 cm
VPE 1 Gewicht	167,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,494 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------