



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2MC
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produktkompatibilität	GV2ME
Gehäusetyp	Oberflächenmontage
Geliefertes Zubehör	Pilzdrucktaster für Not-Halt/Not-Aus

Zusatzmerkmale

Zusätzlicher Einbauort	Rechts Links
Höhe	147 mm
Breite	93 mm
Tiefe	145,5 mm
Produktgewicht	0,3 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP55
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung
Produktzertifizierungen	UKCA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,000 cm
VPE 1 Breite	15,500 cm
VPE 1 Länge	16,500 cm
VPE 1 Gewicht	396,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	19
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,168 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------