



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2MP
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produktkompatibilität	GV2ME
Gehäusetyt	Bündiger Einbau

Zusatzmerkmale

Zusätzlicher Einbauort	Links Rechts
Höhe	140 mm
Breite	106,5 mm
Tiefe	83 mm
Produktgewicht	0,115 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP41 Vorderseite
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,5 cm
VPE 1 Breite	10 cm
VPE 1 Länge	15 cm
VPE 1 Gewicht	219 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	27
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	6,58 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	34,82 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------