



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2MP
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produktkompatibilität	GV2ME
Gehäusetyp	Bündiger Einbau, versenkt

Zusatzmerkmale

Zusätzlicher Einbauort	Rechts
Höhe	133 mm
Breite	93 mm
Tiefe	98 mm
Produktgewicht	0,13 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP55 Vorderseite
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung
Produktzertifizierungen	UKCA[RETURN]CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,500 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	15,000 cm
VPE 1 Gewicht	208,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	27
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,373 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	36,188 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------