



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	GV3PC
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produktkompatibilität	GV3P GV3L
Gehäusotyp	Oberflächenmontage

### Zusatzmerkmale

Material	Metall
Verriegelung des Drehgriffs	Vorhängeschloss in EIN-Position Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Grifffarbe	Schwarz
Höhe	312 mm
Breite	181 mm
Tiefe	203,5 mm
Produktgewicht	2 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP65
Produktzertifizierungen	UKCA

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,5 cm
VPE 1 Breite	21,5 cm
VPE 1 Länge	31,5 cm
VPE 1 Gewicht	3,642 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	94,5 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	231 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------